



Adaptarama



Protezione del viso Descrizione e composizione:

Adattatore con doppio sistema di regolazione per ottenere un'ottima aderenza

La visiera è ribaltabile ed è montata sul lato esterno dell'adattatore in modo da evitare infiltrazioni di liquidi all'interno dello schermo.

Facile montaggio delle visiere.

Con **fascia antisudore** in cotone progettata per fornire un'eccellente protezione contro la caduta del sudore negli occhi, così come un maggior comfort nell'uso degli adattatori.

Per utilizzo senza casco: aggancio alla testa.

Visiera disponibile anche in PETG: più malleabile e leggero del policarbonato.

Resistenza elettrica:

Policarbonato: 1000 v.

Circonferenza approssimata:

Minimo: 59 cm. Massimo: 69cm.



Visiera regolabile in altezza



Facile montaggio delle visiere



Aggancio alla testa

EN 166

Rif.	Prodotto	Marcatura
906938	Adattatore	CE MEDOP 166 3 9 B
906941	Visiera policarbonato 1 mm	CE MEDOP 1 B 3 9
908291	Visiera PETG 0.75mm	CE MEDOP 1 B 3
912144	Fascia antisudore	CE MEDOP

www.medop.es

Protezione del viso

Norma e certificazione	EN 166														
Applicazioni	Settori: pittura, giardinaggio, lavori forestali, costruzione, pittura, legno, agricoltura e allevamento, lavori in esterno, ecc. Resistenza chimica del policarbonato: - Olio di linosa, d'oliva, paraffina e ricino - Acido arsenico (20%), acetico (5%), cloridrico (20%), cromatico (20%), perclorico (10%) e propionico (20%) - Alcool butilico, etilico (96%) e isoamilico - Allume di potassio e cromo - Zolfo - Bicarbonato sodico - Bisolfato di sodio - Bisolfito di sodio - Bromato di potassio - Bromuro di potassio - Cemento - Cera per pavimenti - Cicloesano - Cloruro di alluminio, cloruro di ammonio, rame, rameoso, mercurico, cloruro di potassio, cloruro di sodio e solforico - Decalina - Ligroina - etere di petrolio - Nitrato di calcio e di potassio - Pentano - Perossidissolfato di potassio - Piridina - Alcol propargilico - Tiocianato di potassio - Succedaneo dell'essenza di trementina - Solfato di alluminio, ferroso, solfato di magnesio, manganese, nichel, solfato di potassio, solfato di sodio e zinco - Tricloruro di antimonio - Aceto Lista completa di resistenza chimica dei materiali: www.medop.es/chemicalresistance.pdf														
Conservazione Immagazzinamento - Scadenza	Conservare nella sua confezione originale proteggendo la visiera. Conservare a temperatura ambiente in un luogo asciutto. La vita utile dei ricambi dipende dal loro utilizzo e dall'usura in funzione dell'individuo, dal tipo di lavoro, dal livello di sudorazione, ecc. Medop raccomanda di mantenere la massima igiene dei ricambi a contatto con la pelle dell'operatore.														
Indicazioni Utilizzo - Istruzioni per l'uso	Visiere: pulire con acqua tiepida e sapone neutro, senza abrasivi o solventi. Si consiglia di utilizzare prodotti specifici, come, ad esempio, lo spray antiappannante di Medop (910.574). Ricambi: dotati di un cinturino in velcro. Aprire il cinturino in velcro e posizionare il ricambio sulla parte frontale dell'adattatore, con il velcro rivolto verso la fronte (la fronte dell'operatore deve rimanere a contatto con la parte senza velcro). Regolare il velcro fissando il ricambio alla parte frontale dell'adattatore.														
Presentazione	Rif.: 906.938 - Adattatore 1 unità/scatola. 40 unità/cartone. Rif.: 906.941 - Visiera in policarbonato 1 unità/scatola. 50 unità/cartone. Rif.: 908.291 - Visiera in PETG 1 unità/scatola. 100 unità/cartone. Rif.: 912.144 - Fascia antisudore 20 unità/confezione. 20 confezioni/cartone. Le visiere vengono fornite con una pellicola protettiva in entrambi i lati.														
Misure	Dimensioni visiera: 22 x 39,1 cm Dimensioni fascia antisudore: 10,3 x 44 cm														
Codice a barre	<table><tr><td>Adattatore</td><td>G-TIN 13 : 8423173134235</td><td>G-TIN 14 : 28423173134239</td></tr><tr><td>Visiera policarbonato</td><td>G-TIN 13 : 8423173134266</td><td>G-TIN 14 : 28423173134260</td></tr><tr><td>Visiera PETG</td><td>G-TIN 13 : 8423173140342</td><td>G-TIN 14 : 38423173140343</td></tr><tr><td>Fascia antisudore:</td><td>G-TIN 13 : 8423173881672</td><td>G-TIN 14 : 18423173881679</td></tr></table>			Adattatore	G-TIN 13 : 8423173134235	G-TIN 14 : 28423173134239	Visiera policarbonato	G-TIN 13 : 8423173134266	G-TIN 14 : 28423173134260	Visiera PETG	G-TIN 13 : 8423173140342	G-TIN 14 : 38423173140343	Fascia antisudore:	G-TIN 13 : 8423173881672	G-TIN 14 : 18423173881679
Adattatore	G-TIN 13 : 8423173134235	G-TIN 14 : 28423173134239													
Visiera policarbonato	G-TIN 13 : 8423173134266	G-TIN 14 : 28423173134260													
Visiera PETG	G-TIN 13 : 8423173140342	G-TIN 14 : 38423173140343													
Fascia antisudore:	G-TIN 13 : 8423173881672	G-TIN 14 : 18423173881679													

