

# SERIE BLS CLASSIC

FACCIALI FILTRANTI A COPPA

I facciali filtranti della serie BLS Classic sono una versione selezionata e migliorata della linea storica di BLS. Si caratterizzano per un'ampia scelta di modelli con caratteristiche specifiche e fattori di protezione differenti per venire incontro a ogni necessità di utilizzo.



## DISPONIBILI CON CARBONI ATTIVI

I modelli con carboni attivi proteggono da gas/vapori acidi, organici e ozono sotto il Valore Limite di Soglia (TLV), specifico per ogni sostanza.



## DISPONIBILI CON VALVOLA AD ALTA EFFICENZA

La valvola di espirazione, diminuisce la resistenza respiratoria e l'umidità all'interno del facciale filtrante

## STRINGINASO

Interno, situato tra gli strati di materiale filtrante, non è posto a diretto contatto con il volto.

# SERIE BLS CLASSIC

## FACCIALI FILTRANTI A COPPA

### MATERIALI

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| ELASTICI              | Elastometro termoplastico (TPE) |
| STRINGINASO           | Polipropilene (PP) rinforzato   |
| VALVOLA               | Polipropilene (PP); gomma       |
| GUARNIZIONE           | Espano polimerico               |
| MATERIALE FILTRANTE   | Polipropilene (PP)              |
| STRATO CARBONI ATTIVI | Poliestere (PES)                |

*Tutti i componenti in diretto contatto con il viso dell'utilizzatore sono SENZA LATTICE*

### STOCCAGGIO

|                  |                  |                              |
|------------------|------------------|------------------------------|
| DURATA           | 5 anni* /10 anni | * Modelli con carboni attivi |
| TEMPERATURA      | +5°C/+40°C       |                              |
| UMIDITÀ RELATIVA | <60%             |                              |

### DATI TECNICI

| ARTICOLO  | CODICE  | CLASSE di PROTEZIONE | FPN     | VALVOLA | CARBONI ATTIVI | CONFEZIONE SINGOLA | ELASTICI    |
|-----------|---------|----------------------|---------|---------|----------------|--------------------|-------------|
| BLS 120BW | 8006186 | FFP1 NR D            | 4*TLV   |         |                | ✓                  | Saldati     |
| BLS 122BW | 8006187 | FFP1 NR D            | 4*TLV   | ✓       |                |                    | Saldati     |
| BLS 128BW | 8006188 | FFP2 R D             | 12* TLV |         |                |                    | Saldati     |
| BLS 128BW | 8006214 | FFP2 R D             | 12* TLV |         |                | ✓                  | Saldati     |
| BLS 129BW | 8006184 | FFP2 R D             | 12* TLV | ✓       |                |                    | Saldati     |
| BLS 129BW | 8006211 | FFP2 R D             | 12* TLV | ✓       |                | ✓                  | Saldati     |
| BLS 225B  | 8006153 | FFP2 NR D            | 12* TLV |         | ✓              |                    | Graffettati |
| BLS 226B  | 8006154 | FFP2 NR D            | 12* TLV | ✓       | ✓              |                    | Graffettati |
| BLS 226B  | 8006037 | FFP2 NR D            | 12* TLV | ✓       | ✓              | ✓                  | Graffettati |

(NR) Non Riutilizzabile, massimo 8 ore (R) Riutilizzabile (TLV) Valore limite di esposizione (FPN) Fattore di protezione nominale  
 (D) Il prodotto ha superato il test di intasamento con polvere di Dolomite, simula un'elevata concentrazione di particelle solide  
 (CARBONI ATTIVI) Capaci di bloccare i gas e vapori organici e acidi in concentrazioni inferiori al TLV

### TRASPORTO

| ARTICOLO             | CODICE  | PESO (g) | Q.TÀ/ASTUCCIO | Q.TÀ/CARTONE | PESO CARTONE (Kg) | Q.TÀ/PALLET |
|----------------------|---------|----------|---------------|--------------|-------------------|-------------|
| BLS 120BW            | 8006186 | 9        | 20            | 240          | 3,5               | 8.640       |
| BLS 122BW            | 8006187 | 13       | 15            | 180          | 3,2               | 6.480       |
| BLS 128BW            | 8006188 | 10       | 20            | 240          | 3,8               | 8.640       |
| _ Confezione singola | 8006214 |          | 10            | 120          |                   | 4.320       |
| BLS 129BW            | 8006184 | 14       | 15            | 180          | 3,9               | 6.480       |
| _ Confezione singola | 8006211 | 15       | 10            | 120          | 3,2               | 4.320       |
| BLS 225B             | 8006153 | 16       | 10            | 120          | 3,3               | 4.320       |
| BLS 226B             | 8006154 | 19       | 10            | 120          | 3,7               | 4.320       |
| _ Confezione singola | 8006037 | 20       | 10            | 120          | 3,8               | 4.320       |

# SERIE BLS CLASSIC

FACCIALI FILTRANTI A COPPA

## MODELLI DISPONIBILI



Elastici saldati  
BLS 120BW  
BLS 128BW



Elastici saldati  
e valvola  
BLS 122BW  
BLS 129BW



Con valvola  
e carboni attivi  
BLS 226B

## CERTIFICAZIONI

I facciali filtranti BLS:

- Rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo 2016/425 (Dispositivi di Protezione Individuale)
- Sono certificati come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009
- Sono certificati e controllati secondo il Modulo D presso Italcert S.r.l. (Organismo Notificato n°0426)
- Sono marcati CE

BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001.

## GUIDA ALLA SELEZIONE

CON VALVOLA \_ BLS 122BW / 129BW / BLS 226B

- Riduce la resistenza respiratoria e l'accumulo di calore per offrire una protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi

SENZA VALVOLA \_ BLS 120BW / BLS 128BW

- Barriera in espirazione, protegge l'ambiente dall'utilizzatore
- Ideale nell'industria alimentare e in tutti gli ambienti lavorativi dove la contaminazione da parte dell'utente deve essere evitata

CARBONI ATTIVI \_ BLS 225B / BLS 226B

- Capaci di bloccare i gas e vapori organici e acidi in concentrazioni inferiori al TLV
- Ideale per sottoprodotti delle saldature come l'ozono in concentrazioni inferiori al TLV

## IMPORTANTE

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi sia delle istruzioni. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.