

ULTIMA-TIG

Per l'affilatura a bagno degli elettrodi tungsteno



Raccolta ecologica di tutte le polveri e particelle tossiche
Affilatura perfetta con angolazione accurata
Un meccanismo di calibrazione e bloccaggio assicura un minimo movimento dell'elettrodo durante l'affilatura (0,3 mm)
Una superficie della punta liscia e compatta per un innesco perfetto e una maggiore stabilità d'arco
Lunga vita dell'elettrodo dopo ogni affilatura

ULTIMA-TIG

per un'affilatura ecologica e un'ottimale saldatura in tig

L'affila elettrodi tungsteno a liquido brevettata **ULTIMA-TIG** è una macchina ecologica per accurate affilature su elettrodi tungsteno e quindi ideale per chi utilizza una saldatrice Tig.

ULTIMA-TIG è provvista di un contenitore che automaticamente raccoglie tutte le polveri e le particelle tossiche, eliminando la necessità di avere sistemi di aspirazione separati. Il contenitore una volta pieno, può essere smaltito come rifiuto speciale.

L'affilatura a freddo combinata con l'alta velocità della mola diamantata, assicura che la punta dell'elettrodo di tungsteno sia perfettamente levigata in superficie.

Con **ULTIMA-TIG** puoi ottenere esattamente l'angolo richiesto. Uno speciale sistema di bloccaggio, posiziona l'elettrodo accuratamente e l'affilatura avviene in senso longitudinale lungo l'elettrodo. Una precisa angolazione non è solo importante per la qualità della saldatura, ma è estremamente importante per l'innesco dell'arco allungando in questo modo la vita dell'elettrodo.

ULTIMA-TIG è facile da usare. Basta inserire l'elettrodo nel portaelettrodo, aggiustare il puntatore dell'angolazione nella posizione desiderata, inserire l'elettrodo nella boccia per la misurazione dello stick-out e per il successivo bloccaggio. Dopo la molatura, se necessario, è possibile appiattire l'elettrodo posizionando il puntatore nella posizione a 90°.

ULTIMA-TIG è disponibile nelle tensioni di 220V e 110V con cavo di alimentazione lungo 2 mt. , una bottiglietta di liquido da 250 ml, mola diamantata, serralettrodo (1,6-2,4-3,2mm), portaelettrodo, contenitore completo di liquido per raccolta polveri e particelle e un supporto macchina in acciaio inox. **ULTIMA-TIG** è marcata CE ed è conforme alle normative vigenti.

Motore: 110/220V, 50/60Hz - **Potenza:** 280W
Rpm: 8500/min - **Velocità di molatura:** 44 m/sec.

Distribuito da:



Scala graduata da 7,5 a 90°
permette di affilare gli elettrodi con
angoli di 15-180°



Una speciale boccia facilita il
posizionamento e bloccaggio
dell'elettrodo



L'elettrodo può essere appiattito da
1/10 mm nella posizione a 90°



Contenitore sigillato per raccolta
polveri e particelle tossiche